

## GOLD-DRIP

Javasolt fektetési hossz egyenletességtől függően(m) <i>SUPER</i>														
Nyomás (bar)		Egyenl. %	2,0 lt/h						4,0 lt/h					
			Csepegtető testek távolsága (cm)											
			30	40	50	60	75	100	30	40	50	60	75	100
1,0	D/16 mm	95	62	75	88	99	113	139	39	47	56	63	72	88
		90	111	135	157	177	206	248	70	85	100	112	130	158
		85	139	148	196	220	258	310	88	107	124	139	163	196
	D/20 mm	95	97	117	135	155	178	216	77	94	108	124	143	173
		90	174	211	245	277	322	387	139	169	196	222	258	310
		85	216	266	307	345	400	484	173	213	246	276	320	387

Javasolt fektetési hossz üzemi nyomástól függően(m) <i>PC</i>													
Víz kibocsátás nyomáson		2,0 lt/h						4,0 lt/h					
Üzemi nyomás		Csepegtető testek távolsága(cm)											
		30	40	50	60	75	100	30	40	50	60	75	100
1,0	D/16 mm	49	63	77	107	112	133	36	46	56	77	81	97
2,0		84	108	130	182	191	228	61	78	95	132	139	166
3,0		103	132	160	224	235	280	75	96	117	163	171	204
4,0		118	151	183	254	268	319	85	110	132	185	195	232